

**Kelnės Quality Dress, šviesiai pilkos, Dydis DE: 26****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091122 26

GTIN

4014382988241

Produktų klasė

09S

**Aprašas****Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Darbinės kelnės.****Aprašas:**

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

**Pastaba:**

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Darbinės kelnės, mėlynos spalvos** Nr. 091121.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801  
Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

užtrauktukas ant kojos	tiesus atviras
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Medžiaga	Medvilnė
Dydis DE	26
Šoninių kišenių kiekis	2
storesnė kelių zona	taip
Kišenė telefonui	taip
kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
Kišenių matuokliui kiekis	1
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
Dydis FR	48C
Dydis UK	38S
Dydis US	38/31
Dydis IT	48C
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	48C
Dydis NL	26
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkos
Produkto rūšis	Darbinės kelnės