



## Kompaktiškas vamzdžių pjoviklis



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	818050
GTIN	4045197595614
Produktų klasė	82A

### Aprašymas

#### Modelis:

Metalinis korpusas, dengtas sraigtais ir teleskopinė kreipiamoji. 2 kreipiamieji ratukai su grioveliu (galima pjauti arti bortelių). Patogi metalinė rankena. Su atsarginiais pjovimo ratukais Nr. 819100.

#### Paskirtis:

Universalus pjoviklis **variniams, aliuminiamis ir plonasieniams nerūdijančiojo plieno vamzdžiams.**

#### Atsarginė dalis:

Atsarginis varžtas Nr. 818020 pjovimo ratukui Nr. 819100.

Pjovimo ratuko Ø: 20 mm

Pjovimo ratuko plotis: 5 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 5 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 3 - 35 mm

### Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko Ø	20 mm
Pjovimo ratuko plotis	5 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	3 - 35 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	5 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	2
Pjovimo ratukų skaičius	1

---

**Priedai**

Kaištis	818020
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Atsarginis pjovimo ratukas	819100