

ROLLER**Vamzdžių pjoviklis INOX (VA) / varis****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	819500
GTIN	4044942020890
Produktų klasė	84A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta konstrukcija atlaiko dideles apkrovas, stabilus sraigto judėjimas, 2 arba 4 kreipiamieji ratukai ir precizinė pjovimo / kreipiamųjų ratukų atrama užtikrina tikslų darbą ir pjūvį stačiu kampu.

Paskirtis:

Specialiai skirtas pjauti nerūdijančio plieno ir varinius vamzdžius, kurių sienelių storis iki 4 mm.

Pjovimo ratuko Ø: 20 mm

Pjovimo ratuko plotis: 5 mm

Pjovimo ratuko kiaurymė: 5 mm

vamzdžiams, kurių išorinis Ø: 6 - 64 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo ratuko plotis	5 mm
Pjovimo ratuko Ø	20 mm
vamzdžiams, kurių išorinis Ø	6 - 64 mm
Pjovimo ratuko kiaurymė	5 mm
Kreipiamųjų ratukų skaičius	4
Pjovimo ratukų skaičius	1

Priedai

Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54 mm	814920 54
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 35 mm	814920 35
Vamzdžių vidinė ir išorinė freza	819550
Atsarginis pjovimo ratukas	819520
Nerūdijančiojo plieno vidinis / išorinis užvartų nuėmiklis Vamzdžiams, kurių Ø iki 54E mm	814920 54E
Ritininis kaištis	819540