



Elektriko atsuktuvas su ergonomiškos formos rankena ir sumažinto Ø geležtėmis Pozidriv varžtams izoliuotas, Kryžminių įpjovų dydis: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	668720 2
GTIN	4013288160249
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė **izoliuotos iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201**. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko **su integruotomis minkštomis zonomis** palengvina sukio momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.

Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su kūgine briauna, dengta cinko fosfatais.

Mažesnio Ø geležtė su integruota apsaugine izoliacija giliau esantiems įsukamiems ir spyruokliniams elementams (geležtės Ø = izoliacijos Ø priekinėje geležtės srityje).

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.

Techninis aprašymas

visas ilgis	205 mm
Kryžminių įpjovų dydis	2
Geležtės ilgis	100 mm
Varžtų Ø	3,1 – 5,2 mm
Gamintojo pavadinimas	165 iS
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis	Atsuktuvai

