



Įrankių lagaminas servisui su dugno įdėklu ir įrankių lentomis, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	693020
GTIN	5733439139533
Produktų klasė	64C

Aprašas

Aprašymas:

X-ABS lagaminai ypač atsparūs smūgiams, nelūžtantys ir todėl **tinkami skrydžiams**. Milteliniu būdu dažytas **aliuminio lydinio rėmas** su 3D aliuminio lankais, integruotomis cilindrinėmis spynomis ir **dujiniais amortizatoriais** lagamino dangčio fiksavimui.

Vidus: 1 dugno įdėklas su 5 dėžutėmis smulkioms dalims, įrankių lenta su 11 elastinių kilpų vietoj dangčio (Nr. 693082), 1 įrankių lenta su 45 elastinėmis kilpomis priekinėje ir galinėje dalyje (Nr. 693087), 1 įrankių lenta su 23 elastinių kilpų ir 1 užspaudžiamas skyrius priekinėje ir galinėje dalyje (Nr. 693089).

Pastaba:

Atskirai užklausus, lagaminą galima įsigyti ir su TSA užraktu.

Medžiaga: ABS

Įrankių laikymo būdas: Skyreliai įrankiams užkišti

Lagamino apkrova: 35 kg

Lagamino savybės: tinka skrydžiams

Vidinis ilgis: 470 mm

Vidinis plotis: 350 mm

Vidinis aukštis: 200 mm

Svoris: 6,5 kg

Techninis aprašymas

Vidinis aukštis	200 mm
Vidinis ilgis	470 mm
Vidinis plotis	350 mm
Svoris	6,5 kg
Medžiaga	ABS
Įrankių laikymo būdas	Skyreliai įrankiams užkišti
Įrankių laikymo būdas	Tekinimo laikiklis
Lagaminio apkrova	35 kg
Lagaminio savybės	tinka skrydžiams

Priedai

Dugno įdėklas kartu su įrankių lenta ir 11 elast. kilpų	693082
Įrankių lenta su 23 elast. kilpų ir 1 užspaud. skyriumi	693089
Įrankių lenta su įrankių gnybt. laikikliais	693088
Įrankių lenta su 45 elast. kilpomis	693087
Apsauginis kilimėlis	692800
Rankena įrankių lagaminui	693095