

**Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 4/75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	674257 4/75
GTIN	7610733221486
Produktų klasė	63E

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

**Paskirtis:**

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

**Standartas:**

**DIN ISO 1173**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

**Techninis aprašymas**

Ašmenų plotis	4 mm
visas ilgis	75 mm
Ašmenų / briaunos storis	0,8 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

