

**Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	674260 8
GTIN	4013288011633
Produktų klasė	63H

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

**Paskirtis:**

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

**Standartas:**

**DIN ISO 1173**

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

**Techninis aprašymas**

Ašmenų plotis	8 mm
Ašmenų / briaunos storis	1,2 mm
visas ilgis	50 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	800/4 Z
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu