



Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754500 27
GTIN	4013288001146
Produktų klasė	73C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvove ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su tvirtais antgaliais iš **Cellidor** (geltoni).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754600; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Techninis aprašymas

Plaktuko galvutės Ø	27 mm
Žaliava Kotas	Uosis
Svoris	0,276 kg
Koto ilgis	265 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	90 mm
Korpuso Ø	27 mm
Serija	100
Darbinė medžiaga	Cellidor, geltonos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	100

be atatrangos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754300 27
Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754600 27
Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 27 mm	754400 27