



Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio E 6,3, Ašmenų plotis / visas ilgis: 6,25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	674257 6,25
GTIN	7610733221516
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 – 675050.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

Techninis aprašymas

visas ilgis	50 mm
Ašmenų plotis	6,25 mm
Ašmenų / briaunos storis	1 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu