



Plastikinis plaktukas su Cellidor antgaliais, Plaktuko galvutės Ø: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754500 50
GTIN	4013288001184
Produktų klasė	73C

Aprašymas

Modelis:

Tvirta vidurinė dalis iš cinko lydinio su apsaugine koto įvore ir smūgiams atspariais antgaliais. Su lenktu plaktuko kotu.

Su tvirtais antgaliais iš **Cellidor** (geltoni).

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius Cellidor žr. Nr. 754600; atsarginius kotus žr. Nr. 754400.

Techninis aprašymas

Korpuso Ø	50 mm
Koto ilgis	340 mm
Svoris	0,905 kg
Plaktuko galvutės Ø	50 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	115 mm
Žaliava Kotas	Uosis
Serija	100
Darbinė medžiaga	Cellidor, geltonos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	100

be atatrakos	ne
Galimi įvairūs antgalių deriniai	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Uosinis plaktuko kotas su pleištu Plaktuko galvutei, kurios Ø 50 mm	754400 50
Atsarginis poliuretano putų antgalis Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754300 50
Atsarginis antgalis iš Cellidor Plaktuko galvutės Ø 50 mm	754600 50