



Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas, Plaktuko galvutės Ø: 27mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754700 27
GTIN	7610733003440
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Kotas iš riešutmedžio.

Be atatrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.

Techninis aprašymas

Koto ilgis	265 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Svoris	0,274 kg
Plaktuko galvutės Ø	27 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	90 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis

Bendras ilgis	290 mm
Darbinė medžiaga be atatrakos	Nailonas, baltos spalvos taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754720 27
Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 27 mm	754840 27
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754730 27