



## Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/4HDin



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657600 2-3/4HD
GTIN	4018754208784
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

#### Įstatoma terkšlė perjungiamo.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometro raktų patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Ilgalaikė apkrova	650 Nm
Įstatomas kotas	14x18 mm
Aukštis h	36 mm
Plotis b	58 mm
Dantų skaičius	60
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	30 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terkšlė	taip
Terkšlė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkšlė