



## Įstatomi įrankiai su kvadratu, Pavaros kvadrato tipas: 2-1/2in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657700 2-1/2
GTIN	4018754034482
Produktų klasė	63A

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

#### Įstatomas įrankis su kvadratu.

#### Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

#### Įjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

## Techninis aprašymas

Aukštis h	22,3 mm
Plotis b	27 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Ilgalaikė apkrova	300 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Produkto rūšis	Įstatomi įrankiai su kvadratu