

**Įstatomi įrankiai su kvadratu, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/4in****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657700 2-3/4
GTIN	4018754034499
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.

Įstatomas įrankis su kvadratu.**Apdirbama medžiaga:**

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeliuotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Įstatomas kotas	14×18 mm
Plotis b	40 mm
Aukštis h	25 mm
Ilgalaikė apkrova	650 Nm
Pavaros keturbriaunis	3/4 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	25 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Produkto rūšis	Įstatomi įrankiai su kvadratu