

HOLEX**6-briaunis lenktas raktas, ilgas fosfatuotas, Šešiabriaunis: 2,5mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 626125 2,5 |
| GTIN | 4045197921970 |
| Produktų klasė | 62C |

Aprašymas**Modelis:**

Lenktas kotas pagal DIN ISO 2936 L, galiniai paviršiai nulyginti ir nusklembti. Chromo ir vanadžio plienas, visas grūdintas (plastiškai kietas).

Paviršius dengtas manganu ir fosfatu.

Pastaba:

Įvairius HOLEX lenktus atsuktuvus (net ir colinių dydžių) galite užsakyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 626108 ir Nr. 626128).

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Kojelės ilgis | 115×21 mm |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Perdavos profilis | 6-briaunis atsuktuvus |
| Prailginti | taip |
| Produkto rūšis | Atsuktuvai |

Priedai

Plastikinis laikiklis 6-briauniams L formos raktams Laikiklių skaičius 9

627255 9