



Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, Ašmenų plotis: 3mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675250 3
GTIN	4013288148971
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Standartinis modelis, **plastiškai kietas**.

Paskirtis:

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis	0,5 mm
visas ilgis	25 mm
Ašmenų plotis	3 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Gamintojo pavadinimas	800/1 Z
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

