



Aklinųjų kniedinių veržlių rinkinys



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 770290 |
| GTIN | 4007081530019 |
| Produktų klasė | 74A |

Aprašymas

Modelis:

Aukščiausios klasės rankinis kniediklis iš kokybiško aliuminio slėginio liejinio, kojėlės iš kaldinto CrV plieno. Greitas srieginio koto keitimas nenaudojant įrankio.

Tiekimo sudėtis:

Rankinis aklinųjų kniedinių veržlių kniediklis „GBM 10“ medžiagų storiams nuo 0,25 iki 3 mm. Kartu su srieginiu kotu ir antgaliais M4, M5 ir M6, 4 skirtingų išmatavimų aklinosiomis kniedėmis apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M4×6×11,0 mm apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M5×7×11,5 mm apie 50 vnt. aliumininių kniedžių, M5×7×13,5 mm apie 40 vnt. aliumininių kniedžių M6×9×15,5 mm.

Tvirtoje plastikinėje dėžutėje:

aklinosioms kniedinėms veržlėms iš aliuminio: M4 – M6

aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno, žalvario ir nerūdijančio plieno: M4 – M5

Techninis aprašymas

| | |
|--|---------|
| aklinosioms kniedinėms veržlėms iš aliuminio | M4 – M6 |
| aklinosioms kniedinėms veržlėms iš plieno, žalvario ir nerūdijančio plieno | M4 – M5 |

Produkto rūšis

Rankinis kniediklis