



Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu, Pavaros kvadrato tipas: 2-3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657640 2-3/8
GTIN	4000896179695
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Plona įstatoma terkšlė su giliau esančiu perjungikliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Ilgalaikė apkrova	200 Nm
Aukštis h	14,3 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Plotis b	40 mm
Dantų skaičius	40
Pavaros keturbriaunis	3/8 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	36 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis	Terkšlė