



Įstatoma perjungiamo terkšlė, Pavaros kvadrato tipas: 1-1/4in



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657600 1-1/4
GTIN	4018754140787
Produktų klasė	63A

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Įstatoma terkšlė perjungiamo.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Aukštis h	13,8 mm
Plotis b	22 mm
Ilgalaikė apkrova	40 Nm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Dantų skaičius	22
Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terklė	taip
Terkslė su išmetikliu	ne
Produkto rūšis	Terkslė