



Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu, Pavaros kvadrato tipas: 2-1/2in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657640 2-1/2 |
| GTIN | 4000896179701 |
| Produktų klasė | 630 |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Plona įstatoma terkšlė su giliau esančiu perjungikliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = pjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Plotis b | 40 mm |
| Ilgalaikė apkrova | 320 Nm |
| Aukštis h | 14,3 mm |
| Įstatomas kotas | 14×18 mm |
| Dantų skaičius | 40 |
| Pavaros keturbriaunis | 1/2 in |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 36 mm |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis |
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Produkto rūšis | Terkšlė |