



## Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, Ašmenų plotis: 5,5mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675250 5,5    |
| GTIN             | 4013288010940 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

**Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Standartinis modelis, **plastiškai kietas**.

**Paskirtis:**

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

**Standartas:**

DIN ISO 1173.

**Apdirbama medžiaga:**

Chromo vanadžio specialusis lydinys, **plastiškai kietas**.

### Techninis aprašymas

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Ašmenų / briaunos storis     | 0,8 mm               |
| visas ilgis                  | 25 mm                |
| Ašmenų plotis                | 5,5 mm               |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | E 6,3                |
| Gamintojo pavadinimas        | 800/1 Z              |
| Perdavos profilis            | Plokščias atsuktuvus |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu  |

