



Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio C 6,3, Torx® profilis: TX20



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675295 TX20
GTIN	7610733211524
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out“. Nano dangą yra ir **spalvinis žymėjimas**, ir tuo pačiu patikima **apsauga nuo rūdžių**.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

Techninis aprašymas

Torx® profilis	TX20
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

