

HALDER**Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 35mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 35
GTIN	4030618301608
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Techninis aprašymas

Svoris	0,56 kg
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Bendras ilgis	335 mm
Plaktuko galvutės Ø	35 mm
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 30+35 mm	755140 30+35
Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 35 mm	754910 35