



Precizinis antgalis Pozidriv varžtams, 1/4 colio C 6,3, Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis: 2/25mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	675285 2/25
GTIN	7610733211357
Produktų klasė	63E

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out“. Nano danga yra ir **spalvinis žymėjimas**, ir tuo pačiu patikima **apsauga nuo rūdžių**.

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

Techninis aprašymas

visas ilgis	25 mm
Kryžminių įpjovų dydis	2
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Norma	DIN ISO 1173
Perdavos profilis	Pozidriv atsuktuvus

Produkto rūšis

Įrankis su antgaliu