

Garant**Plaktukas be atatrankos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas,
Plaktuko galvutės Ø: 27 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754750 27
GTIN	4045197923530
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo). **Be atatrankos** dėl svarių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui. Kotas iš riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.
Galvutės ilgis su antgaliais: 90 mm
Koto ilgis: 265 mm
Bendras ilgis: 290 mm
Svoris: 0,274 kg

Techninis aprašymas

Svoris	0,274 kg
Koto ilgis	265 mm
Plaktuko galvutės Ø	27 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	90 mm

Bendras ilgis	290 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754720 27
Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 27 mm	754840 27
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 27 mm	754730 27