



Plaktukas be atrankos su nailoniniais antgaliais Superglas kotas, Plaktuko galvutės Ø: 40mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	754800 40
GTIN	7610733087105
Produktų klasė	73B

Aprašymas

Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo).

Su patvariu kotu iš SUPERGLAS stiklo pluošto, rankena iš juodo plastiko.

Be atrankos dėl svorių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis	355 mm
Žaliava Kotas	Stiklo pluoštas
Svoris	0,755 kg
Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Koto ilgis	315 mm
Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm

Serija	PB 303
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754720 40
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754730 40