

Garant**VHM mini freza, AlCrN, Ø e8 DC: 7,75 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	202261 7,75
GTIN	4045197922519
Produktų klasė	11X

Aprašymas**Modelis:**Kotas kaip **DIN 6535 HB**.**Jokių papildomų išlaidų dėl frezų galandimo:**

Nes pigiau naudoti VHM mini frezas iki pat jų susidėvėjimo ribos ir išmesti, nei jas galėsti.

Patobulintas paviršius universaliam plieno ir ketaus apdirbimui.

Tolerancija Nominalusis Ø: e8

Dantų skaičius Z: 3

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30 laipsniai

Skersinės pastūmos kryptis: horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai

Kotas: DIN 6535 HB su h6

Dantų skaičius Z: 3

Pjovimo briaunos ilgis L_c : 10 mm

Bendras ilgis L: 55 mm

Koto Ø D_s : 8 mm

Koto forma: HB

Kampų nuožulos plotis prie 45°: 0,1 mm

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D_c	7,75 mm
Dantų skaičius Z	3
Koto Ø D_s	8 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	30 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HB su h6

Pastūma f_z apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pjovimo briaunos ilgis L_c	10 mm
Koto forma	HB
Kampų nuožulos plotis prie 45°	0,1 mm
Bendras ilgis L	55 mm
Pastūma f_z grioveliams frezuoti pliene $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,04 mm
Tolerancija Nominalusis \emptyset	e8
Skersinės pastūmos kryptis	horizontaliai, įkypai ir vertikalčiai
Kampų nuožulos kampas	45 laipsniai
Danga	AlCrN
Ašmenys	VHM
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	N
Darbinis plotis a_e frezuojant	Griovelio pjūvio gylis $1 \times D$
Darbinis plotis a_e frezuojant	$0,3 \times D$ apdirbant šoninius paviršius
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Kotinė freza