

Garant**Plaktukas be atatranksos su nailoniniais antgaliais Riešutmedžio kotas,
Plaktuko galvutės Ø: 40 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	754750 40
GTIN	4045197923554
Produktų klasė	71D

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su tvirtinimo kakliuku ir pavalkėliu, skirtais antgaliams tvirtinti. Antgaliai iš nesusidėvinčio nailono (vidutinio kietumo). **Be atatranksos** dėl svarių plaktuko korpuse. Pakeliant svoriai nusviedžiami žemyn ir veikia priešingai atmušimui. Kotas iš riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius įdėklus žr. Nr. 754720 ir 754730.
Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 754840.
Galvutės ilgis su antgaliais: 110 mm
Koto ilgis: 315 mm
Bendras ilgis: 355 mm
Svoris: 0,695 kg

Techninis aprašymas

Galvutės ilgis su antgaliais	110 mm
Bendras ilgis	355 mm
Koto ilgis	315 mm
Svoris	0,695 kg

Plaktuko galvutės Ø	40 mm
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio kotas su pleištu Galvutės Ø 40 mm	754840 40
Atsarginis nailoninis antgalisplokščias Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754720 40
Atsarginis nailoninisi antgalisišgaubtas Plaktuko galvutės Ø 40 mm	754730 40