

**Precizinis antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3, Ašmenų plotis: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	675300 8
GTIN	7610733211609
Produktų klasė	63E

**Aprašymas****Modelis:**

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Išskirtinis elastiškumas ir plastiškumas prie didesnio kietumo padidina patvarumą. Labai tiksli atsuktuvo smailė puikiai telpa į varžto galvutę ir „Anti-Cam-Out“. Nano danga yra ir **spalvinis žymėjimas**, ir tuo pačiu patikima **apsauga nuo rūdžių**.

**Paskirtis:**

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

**Standartas:**

DIN ISO 1173.

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tūsumo.

**Techninis aprašymas**

Ašmenų plotis	8 mm
Ašmenų / briaunos storis	1,2 mm
visas ilgis	25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Gamintojo pavadinimas	PrecisionBits
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu

