


Kūjis be atatranks, Plaktuko galvutės Ø (mm) / svoris (kg): 100/7

Užsakymo data

Užsakymo numeris	755400 100/7
GTIN	4030618301868
Produktų klasė	73W

Aprašymas
Modelis:

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse. Su kotu iš 1a riešutmedžio.

Atsarginė dalis:

Atsarginius nailoninius antgalius žr. Nr. 754910; atsarginius kotus žr. Nr. 755140.

Galvutės ilgis su antgaliais: 210 mm

Antgalių smūginės plokštumos Ø: 100 mm

Koto ilgis: 900 mm

Bendras ilgis: 1000 mm

Svoris: 7 kg

Techninis aprašymas

Plaktuko galvutės Ø	100 mm
Svoris	7 kg
Žaliava Kotas	Riešutmedis
Galvutės ilgis su antgaliais	210 mm
Bendras ilgis	1000 mm
Antgalių smūginės plokštumos Ø	100 mm
Korpuso medžiaga	Plienas
Koto ilgis	900 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas

Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT
be atatrangos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 100 mm	754910 100
Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 100 mm	755140 100