

HALDER**Plaktukas be atatranks su riešutmedžio kotu, Plaktuko galvutės Ø: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	755100 25
GTIN	4030618301585
Produktų klasė	73W

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta plieninė vidurinė dalis su keičiamais antgaliais iš geriausio, nesusidėvinčio nailono. **Be atatranks** dėl plieno rutuliukų plaktuko korpuse.

Kotas iš 1a riešutmedžio.

Paskirtis:

Detalių uždėjimui bei pakreipimui ant darbinių paviršių arba atsargiam darbui kalant ar montuojant.

Atsarginė dalis:

Atsarginius antgalius iš nailono žr. Nr. 754910.

Atsarginis riešutmedžio kotas žr. Nr. 755140.

Techninis aprašymas

Žaliava Kotas	Riešutmedis
Galvutės ilgis su antgaliais	105 mm
Bendras ilgis	305 mm
Svoris	0,25 kg
Korpuso medžiaga	Plieninis vamzdis
Plaktuko galvutės Ø	25 mm
Serija	SUPERCRAFT®
Darbinė medžiaga	Nailonas, baltos spalvos, kietas
Gamintojo pavadinimas	SUPERCRAFT

Korpuso- koto saugiklis	Aliumininis pleištas ir apsauginis kaištis
Paviršius	Dažyta milteliniu būdu
be atatrakos	taip
Produkto rūšis	Plaktukas

Priedai

Riešutmedžio plaktuko kotas Plaktuko galvutei, kurios Ø 25 mm	755140 25
Atsarginis antgalis, nailoninis Plaktuko galvutės Ø 25 mm	754910 25