

Garant

Kombinuotos replės iš vanadžio, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 160mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 701710 160 |
| GTIN | 4045197501400 |
| Produktų klasė | 71B |

Aprašymas**Modelis:**

Chromo-vanadžio plienas. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 64 HRC), tinkantys ir stygų vielai. **Darbams prie įtampos iki 1000 V pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvaskalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|--|
| Kerpa stygų vielą iki Ø | 1,5 mm |
| Kerpa kietą vielą iki Ø | 2 mm |
| visas ilgis | 160 mm |
| elektrostatinė savybė | VDE 1000 V |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
| Norma | DIN ISO 5746 |
| Žiaunų savybės | dantytas |
| Rankena | Daugiakomponenčiai apvaskalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Medžiaga | Chromo vanadžio plienas |
| Paviršius | chromuotas |
| nekibirkščiuojantis | ne |
| Produkto rūšis | Daugiafunkcės replės |