

**Įstatoma kilpinė galvutė, Rakto dydis: 1-14mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657900 1-14
GTIN	4018754034116
Produktų klasė	63A

Aprašymas**Modelis:**

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Plotis b	22,5 mm
Rakto dydis	14 mm
Aukštis h	11 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Serija	732/10
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Įrankis su terkšline funkcija	ne
Produkto rūšis	Įstatoma kilpinė galvutė