

Garant**Sustiprintos kombinuotos replės, chromuotos izoliuotos pagal VDE, Visas ilgis: 180mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	701910 180
GTIN	4045197501448
Produktų klasė	71B

Aprašymas**Modelis:**

Gerai pjauna nenaudojant daug jėgos. Dantytos žiaunos. Ašmenys, papildomo induktyvaus grūdinimo (apie 63 HRC), tinkantys ir stygų vielai. Izoliuota pagal **DIN EN 60900 / VDE 0682-201** darbams prie įtampos iki 1000 V.

Chromuotos replės, rankenos su ergonomiškai optimizuotais kelių komponentų apvalkalais su patogiu paimti **Haptoprene** paviršiumi.

Standartas:

DIN ISO 5746.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štampavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

Techninis aprašymas

Kerpa stygų vielą iki Ø	2 mm
visas ilgis	180 mm
Kerpa kietą vielą iki Ø	2,5 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5746
Rankena	Daugiakomponenčiai apvalkalai su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi
Medžiaga	Specialusis įrankinis plienas

Paviršius	chromuotas
nekibirkščiuojantis	ne
Produkto rūšis	Daugiafunkcės replės