

**Garant****Centravimo grąžtų rinkinys HSS-E-PM Nr. 111105 su dėžute, TiAIN, Tipas: 7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111155 7
GTIN	4045197923813
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Sukomplektuotas iš centravimo grąžtų DIN 333.

**Turinys:**

Centravimo grąžtas Nr. 111105, po 1 vnt., dyd. 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.

Kotas: Cilindrinis kotas su h7

Grąžtų skaičius: 7

**Techninis aprašymas**

Grąžtų skaičius	7
Danga	TiAIN
Ašmenys	HSS E PM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12

Gilinio kampo kampas	60 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas

## Priedai

Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 3,15 mm	111105 3,15
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 1,6 mm	111105 1,6
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 4 mm	111105 4
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 1 mm	111105 1
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 0,5 mm	111105 0,5
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 2,5 mm	111105 2,5
Centravimo grąžtas HSS-E-PM A Nominalusis Ø DC k12 2 mm	111105 2
Dėžutė centravimo grąžtams pagal DIN 330, 7 dalių Tipas 7	111109 7