

**LED-EX akumulatorinis darbo šviestuvas, Tipas: UNI-EX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081515 UNI-EX
GTIN	5708997356173
Produktų klasė	08C

Aprašymas**Modelis:**

Nuo sprogo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas.

Universalus LED-EX akumulatorinis darbo šviestuvas Pagrindinė lemputė su dviejų žingsnių jungikliu ir ryškiausia prožektoriaus šviesa.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkei), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Sertifikuota ATEX zonai 0 ir ATEX zonai 20.

ATEX direktyva Nr. 2014/34/EU, IEC ir IECEx patvirtinta ir sertifikuota.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo kabeliu ir įkrovimo bloku.

Techninis aprašymas

Apšvietimo spalvinė temperatūra	6000 K
Šviesos srautas	200 lm

Šviesos srautas, 2 lygis	330 lm
Akumuliatoriaus talpa	2,8 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa	3,2 V
Akumuliatorių kiekis	1
Maitinimas	Akumuliatorius
Bendras ilgis	220 mm
CRI vertė	80
IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras plotis	70 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	3 h
Švietimo trukmė	7,5 h
Svoris	420 g
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
ATEX zona	zona 0
ATEX zona	zona 20
Bendras aukštis	39 mm
Gamintojo pavadinimas	UNI-EX
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas