



LED-EX darbo šviestuvai, Tipas: NOVA-EX



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081523 NOVA-EX
GTIN	5708997356029
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Nuo sprogiimo apsaugotas darbo šviestuvai, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas. Galingas ir tvirtas nuo sprogiimo apsaugotas darbo šviestuvai.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Standartas:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.

ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte yra 10 m Schuko laidas, 100 – 240 V 50/60 Hz, 23 W.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas, 2 lygis	2000 lm
IP apsaugos klasė	IP 65
Šviesos srautas	1000 lm

Svoris	4000 g
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Apšvietimo priemonės	LED lemputė
Šviesos spalva	6000 K
Naudojama galia	23 W
Nominalioji įtampa	100 - 240 V
Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Bendras ilgis	270 mm
Bendras plotis	266 mm
Bendras aukštis	123 mm
Prijungimo laido ilgis	10 m
ATEX zona	Zona 1
ATEX zona	Zona 2
ATEX zona	Zona 21
ATEX zona	Zona 22
Gamintojo pavadinimas	NOVA EX
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas