



LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas, Tipas: NOVA-EXR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081524 NOVA-EXR
GTIN	
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Nuo sproginimo apsaugotas darbo šviestuvas, patikrintas pagal galiojančias ATEX direktyvas. Ypač ryškus apšvietimas ir ilgas veikimo laikas. Galingas ir tvirtas LED-EX akumuliatorinis darbo šviestuvas.

Standartas:

Zertifiziert für ATEX-Zone: **Gas** 1 und 2, **Staub** 21 und 22.
ATEX-Richtlinie Nr. 2014/34/EU, IEC und IECEx zugelassen und zertifiziert.

Tiekimo sudėtis:

Greitojo užveržimo 5 m griebtuvas.
Prietaiso savybės: Tinka EX sričiai
ATEX zona: Zona 21
ATEX zona: Zona 1
Šviesos srautas: 1500 lm
Šviesos srautas, 2 lygis: 750 lm
Švietimo trukmė: 2 h
Švietimo trukmė, 2 lygis: 4 h

Techninis aprašymas

Prietaiso savybės	Tinka EX sričiai
Akumuliatoriaus talpa	1,4 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio geležies fosfatas
Švietimo trukmė	2 h
Apšvietimo spalvinė temperatūra	6500 K
ATEX zona	Zona 21
ATEX zona	Zona 1
Šviesos srautas	1500 lm
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatoriaus įtampa	19,2 V
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras aukštis	123 mm
Bendras plotis	266 mm
Bendras ilgis	270 mm
Švietimo trukmė, 2 lygis	4 h
Šviesos srautas, 2 lygis	750 lm
Svoris	3900 g
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas

Priedai

Trikojis stovas Aukštis EX1,35-3 m	081252 EX1,35-3
------------------------------------	-----------------