

**Antgalius varžtams su įpjova, 5/16 colio C 8, Ašmenų plotis: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	675460 10
GTIN	4013288011299
Produktų klasė	63H

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtinimui rankiniuose laikikliuose arba įrenginiuose atitinkamu 6 taškų laikikliu.

Paskirtis:

Varžtams su tiesia įpjova DIN 3127.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Techninis aprašymas

Ašmenų / briaunos storis	1,6 mm
visas ilgis	41 mm
Ašmenų plotis	10 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C8
Gamintojo pavadinimas	800/2 Z
Perdavos profilis	Plokščias atsuktuvus
Produkto rūšis	Įrankis su antgaliu