



## Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Hex-Plus profilis, nerūdijantis plienas „Stainless“, Šešiabriaunis: 6mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 675494 6      |
| GTIN             | 4013288111258 |
| Produktų klasė   | 63H           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminio būdu.

#### Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 7426 arba DIN ISO 2351-3.

#### Standartas:

DIN ISO 1173.

#### Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantis plienas.

### Techninis aprašymas

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| visas ilgis                  | 25 mm                         |
| Šešiabriaunis                | 6 mm                          |
| Antgalio šešiabriaunis kotas | C 6,3                         |
| Gamintojo pavadinimas        | 3840/1 TS                     |
| Medžiaga                     | Aukštos kokybės plienas, INOX |
| Perdavos profilis            | 6-briaunis atsuktuvus         |
| Produkto rūšis               | Įrankis su antgaliu           |

