

**Galingos armatūros replės, cinkuotos, Visas ilgis: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	706670 300
GTIN	4003773228110
Produktų klasė	73F

**Aprašymas****Modelis:**

Su itin plona galvute ir ilgomis kojėlėmis. Tvirtas pjovimas su tiksliu šlifų, neizoliuota galvutė.

**Paskirtis:**

Puikiai tinka montuoti armatūrai, gerai transformuojasi. Nupjauna minkštą vielą iki 4,5 mm Ø. Sausgyslių ir raumenų apkrovos sumažinimas dėl stipraus pjovimo smūgio amortizavimo.

**Standartas:**

**DIN ISO 9242**

**Apdirbama medžiaga:**

Specialusis įrankių plienas, kaldintas štapavimo būdu ir sutvirtintas alyva.

**Techninis aprašymas**

visas ilgis	300 mm
Kerpa vidutinio kietumo vielą iki Ø	3,8 mm
Norma	DIN ISO 9242
Galvutė	suplonintas
Kojelė	ilga
Medžiaga	Specialusis įrankių plienas, kaldintas štapavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	cinkuotas
Produkto rūšis	Priekinio kirpimo žnyplės

