



Vamzdinės replės Cobra® su fiksuojamu tiksliu nustatymu ypač plona galvutė, Visas ilgis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	706250 250
GTIN	4003773061267
Produktų klasė	73F

Aprašymas

Modelis:

Speciali, itin plona galvutės forma darbams siaurose zonose. **Perdurtas lankstas** (= dvigubas kreiptuvas) su apsauga nuo suspaudimo, kad nesusižalotumėte. Tikslus sustabdymo reguliavimas spyruokliniu mygtuku. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, susispaudžiančiomis savaiame. Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastikų padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje, kaldintas štam pavimo būdu.

Techninis aprašymas

visas ilgis	250 mm
Fiksavimo padėčių kiekis	19
Vamzdžių suspaudimo tarpas	1 1/4 in
Šešiabriaunio užveržimo ribos	34 mm
Rankena	su plastikine danga
Gamintojo pavadinimas	Cobra
Paviršius	su juoda antikorozine danga
Norma	DIN ISO 8976

Žiaunų modelis	ypač plonas
Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis	ne
Tiksliai reguliuojamas fiksatorius	taip
Užsifiksavimas	taip
Apsauginis fiksatorius	taip
Produkto rūšis	Vamzdinės replės