



Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės, Rakto dydis: 2-21 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657925 2-21
GTIN	4000896179916
Produktų klasė	630

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktą įstatomas įrankis.

Lenkta **kilpinė terkšlė**, perjungiamo. Suveikimo kampas 9°.

Privalumai:

Darbas terkšliniu principu sunkiai prieinamose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

Rakto dydis	21 mm
Ilgis l	81 mm
Plotis b	40 mm
Aukštis h	14,3 mm
Įstatomas kotas	14×18 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	36 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terklė	taip
Įrankis su terkšline funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas įrankis su žiedine terkšle