



## Įstatomas įrankis su atvira terkšle, Rakto dydis: 13mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657920 13
GTIN	2050001012685
Produktų klasė	66F

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Patentuotas specialus įrankis vamzdynamics ir kitoms gaubiamosioms veržlėms veržti. Su atrama varžtų galvutėms; neleidžia nuslysti.

#### Privalumai:

**Terkslės funkcija taupo daug laiko ir žymiai palengvina darbą** lyginant su standartiniais atvirais įstatomais veržliarakčiais.

#### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

#### Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

## Techninis aprašymas

Aukštis h	11 mm
Plotis b	33 mm
Įstatomas kotas	9×12 mm
Rakto dydis	13 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	17,5 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Terkšlės funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas įrankis su žiedine terkšle