



## Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 15°, KW, visas ilgis: 160mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	725505 160
GTIN	4003773041245
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojėlės su plastiko apvalkalu ir spyruokle.

15° lenkta galvutė.

#### Paskirtis:

Tiesiam plastmasės pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

#### Apdirbama medžiaga:

Vanadžio plienas, kaldintas ir grūdintas alyva.

### Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Produkto pavadinimo požymis	KW
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės