



## Įstatomos terkšlinės kilpinės galvutės, Rakto dydis: 2-16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	657925 2-16
GTIN	4000896179923
Produktų klasė	630

### Aprašymas

#### Modelis:

Kaldintas štapuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktą įstatomas įrankis.

Lenkta **kilpinė terkšlė**, perjungiamo. Suveikimo kampas 9°.

#### Privalumai:

Darbas terkšliniu principu sunkiai prieinamose vietose.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

#### Įpjovimo režimai:

#### Brėžinio ir formulės legenda:

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

#### Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

**Pastaba:**

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

**Techninis aprašymas**

Įstatomas kotas	14×18 mm
Rakto dydis	16 mm
Plotis b	40 mm
Aukštis h	14,3 mm
Ilgis l	81 mm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S	36 mm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Perjungiamo terklė	taip
Įrankis su terkšline funkcija	taip
Produkto rūšis	Įstatomas įrankis su žiedine terkšle