



Įstatoma kilpinė galvutė, Rakto dydis: 2-30mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 657900 2-30 |
| GTIN | 4018754034307 |
| Produktų klasė | 63A |

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas šampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinių raktų įstatomas įrankis.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, smūgiams atspari danga, nikeluotas ir chromuotas.

Įjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Aukštis h | 19 mm |
| Įstatomas kotas | 14×18 mm |
| Rakto dydis | 30 mm |
| Plotis b | 46 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 25 mm |
| Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis |
| Įrankis su terkšline funkcija | ne |
| Produkto rūšis | Įstatoma kilpinė galvutė |