



LED darbiniai šviestuvai, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081415 3
GTIN	4260131238062
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Galingi, patvarūs darbo šviestuvai su **lanksčiu kotu** ir **tvirtu magnetiniu padu**. Prijungimas prie 24 V elektrinio prietaiso arba 24 V mašininio valdymo. Galingi LED šviestuvai aliuminio korpuse, šalta balto atspalvio šviesa maždaug 5500 kelvinų. Platus tolygaus apšvietimo kampas 120°.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su 250 V elektriniu prietaisu.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite Nr. 081418/081419.

Techninis aprašymas

Magnetinio pado Ø	66 mm
Šviesos srautas	300 lm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio

Apšvietimo priemonės	Šviesos diodas
Svoris	550 g
Tvirtinimo tipas	Magnetinis padas
IP apsaugos klasė	IP 65
Šviesos stiprumas	2,5 W
Nominalioji įtampa	250 V
Apšvietimo spalvinė temperatūra	5500 K
Apšvietimo kampas	120 laipsniai
ATEX zona	Nėra
Bendras aukštis	620 mm
Šviesos spalva	šaltai balta
Šviestuvo galvutės plotis	30 mm
Šviestuvo galvutės aukštis	15 mm
Šviestuvo galvutės gylis	90 mm
Produkto rūšis	Stalinis šviestuvas / darbo vietos šviestuvas

Priedai

Magnetinis laikiklis Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081419 95
Gnybtas tvirtinimui prie stalo Montavimo plokštės Ø viršuje 95 mm	081418 95