



HSS sriegiklis, Sriegiams: M6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	676307 M6
GTIN	4013288119001
Produktų klasė	63H

Aprašymas

Modelis:

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

Privalumai:

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

Paskirtis:

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Naudojama, kai gręžimo tipas: iki $1 \times D$, kai kiaurymė atvira

visas ilgis: 39 mm

Koto ilgis: 14 mm

Žingsnis: 1 mm

Techninis aprašymas

sriegiams	M6
Žingsnis	1 mm
visas ilgis	39 mm
Koto ilgis	14 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas	C 6,3
Sriegio tipas	M
Ašmenys	HSS
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Profilio kampas	60 laipsniai

Naudojama, kai gręžimo tipas

iki 1×D, kai kiaurymė atvira

Produkto rūšis

Sriegiklis-antgalis