



## Spiralinių grąžtų antgalių rinkinys sulankstomame dėkle 19 vnt.



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	676304
GTIN	4013288101570
Produktų klasė	63H

### Aprašymas

**Modelis:**

1/4 colio šešiabriaunis pagal DIN 3126 C 6,3.

**Privalumai:**

Greitas, nesudėtingas grąžto, gilintuvo arba atsuktuvo antgalio pakeitimas.

**Paskirtis:**

Idealu remonto ir montavimo darbams mobiliomis sąlygomis.

Universalus metalų, medienos ir plastikų apdirbimas. Specialūs kniedinių kiaurymių dydžiai 3,1 ir 5,1 mm.

**Turinys:**

Spiraliniai grąžtai-antgaliai: Nr. 676302 po 1 vnt. dyd. 3; 4; 4,2; 5; 6; 8

Antgaliai Phillips varžtams: Nr. 675200 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25

Antgaliai vidiniams TORX® varžtams: Nr. 675340 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Laikiklis „Rapidaptor“: 1 vnt.panašus į Nr. 675020 dyd. 6,3K (be magneto)

### Techninis aprašymas

Dalių skaičius	19
Grąžtų skaičius	6
Perdavos profilis	Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams

Perdavos profilis	Atsuktuvai TORX® varžtams
Ašmenys	HSS
Smailas kampas	118 laipsniai
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas-antgalis

## Priedai

1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 2/25 mm	675200 2/25
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 4 mm	676302 4
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 4,2 mm	676302 4,2
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 5 mm	676302 5
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 1/25 mm	675200 1/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX25	675340 TX25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX40	675340 TX40
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX15	675340 TX15
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX10	675340 TX10
1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis 3/25 mm	675200 3/25
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX20	675340 TX20
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 6 mm	676302 6
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 8 mm	676302 8
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova Šešiabriaunis kotas 6,3K	675020 6,3K
Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Torx® profilis TX30	675340 TX30
HSS spiralinis grąžtas Grąžto Ø 3 mm	676302 3